



Premi brusilniki Akumulator, Tip: 71230661



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077259 71230661
GTIN	4014586897172
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Prašno odporen in zmogljiv akumulatorski premi brusilnik.**
- **EC-motor brez ščetk, brez vzdrževanja, z inovativnimi hladilnimi rebri za optimalno odvajanje toplote vklj. s temperaturnim nadzorom.**
- **Izredno primerno za vse vrste uporabe. Optimalno število vrtljajev, prilagojeno na številna brusna sredstva in materiale z brezstopenjsko, elektronsko izbiro vrtljajev.**

Dolg vrat vretena. Dolg in ozek vrat omogoča globoko pogrezanje v obdelovance (npr. pri notranjem brušenju cevi).

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno stročnico premera 6 mm, po 1 viličastim ključem ZK 13 IN ZK 17, transportnim kovčkom. **Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.**

Napotek:

Premi brusilniki so primerni za uporabo rezkalnih čepov do \varnothing 12 mm.

Primerne akumulatorske baterije najdete pod št. 073856–073858 oz. osnovne garniture pod št. 073863–073867.

Tehnični opis

Maksimalni \varnothing vpenjalne stročnice	8 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	0

Oznaka proizvajalca	AGSZ 18-90 LBL AS
Območje števila vrtljajev	2900 - 9000 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Masa	1,6 kg
Elektronska izbira vrtljajev	da
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Premi brusilniki