

Garant GRIDLINE

Podstavna omara, za velikost ploščice dolžina × širina: 1200X800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431060 1200X800
GTIN	4067263264927
Razred artikla	41C

Opis**Izvedba:**

Čvrsto zvarjena konstrukcija vklj. z garniturami ležajev. Talne neravnine se izravnavajo z vijaki za nastavljanje višine.

Podstavna omara, ohišje iz jeklene pločevine, glede na velikost s krilnimi vrati (vklj. s polico) in/ali predali, vklj. s sistemom zaklepanja GARANT. Lakiranje ogrođja RAL7035 svetlo siva, prednje stranice RAL 7016 antracitna.

Umestitev:

Predal s prednjo višino (desno): 50; 75; 100; 200 mm

Uporabna višina vrat: 425 mm

Število odlagalnih polic: 1

Število ohišij z vrati: 1

Število ohišij s predali: 1

Napotek:

Za nivelirne podstavke, izolirane proti vibracijam naročite 4 × št. 086002, vel. 850.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov	500 mm
Višina spodnje omare	710 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu	1000 kg

Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev	770 mm
Uporabna širina predalov	300 mm
Uporabna višina vrat	425 mm
Širina spodnje omare	906 mm
Globina spodnje omare	650 mm
Uporabna globina predalov v G	20 mm
Uporabna širina predalov v G	12 mm
Število odlagalnih polic	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izravnava višine	25 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Podnožje