



## Premična enoročna spona z vrtljivim ročajem, Vpenjalne letve: 150mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860288 150
GTIN	4008158041988
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

Zgornji in spodnji del iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. Profilna letev iz bruniranega jekla. Plastično ohišje ščiti mehanizem ročaja pred prahom in odrezki. Po eni strani je ročaj mogoče namestiti tako, da je dosežen optimalen položaj črpanja in s tem boljša uporaba sile. Po drugi strani pa lahko ročaj po postopku vpenjanja zasukate tudi iz delovnega območja. To omogoča uporabo več objemk v ozkem prostoru.

- **2-komponentni plastični ročaj z ročico črpalke.**
- **Inovativni 360-stopinjski vrtljivi mehanizem omogoča namestitvev držala okoli vodila.**
- **12-stopenjski zadrževalni mehanizem za varno zadržanje položaja ročaja.**
- **Velike vpenjalne površine s snemljivimi zaščitnimi kopicami.**
- **Vpenjalna sila do 1400 N.**
- **Premeščanje vpenjal na razpone brez orodja.**
- **Upravljanje z eno roko brez napora.**

### Tehnični opis

Prevesna dolžina	80 mm
Širina razpiranja	195 - 315 mm

Oznaka proizvajalca	EZ360
Maksimalna vpenjalna sila	1400 Nm
Območje vpenjanja	150 mm
Presek vodila	18×5 mm
Masa	0,78 kg
Vrsta izdelka	Spone