



## Premična enoročna spona z vrtljivim ročajem, Vpenjalne letve: 600mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860288 600
GTIN	4008158042015
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

Zgornji in spodnji del iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. Profilna letev iz bruniranega jekla. Plastično ohišje ščiti mehanizem ročaja pred prahom in odrezki. Po eni strani je ročaj mogoče namestiti tako, da je dosežen optimalen položaj črpanja in s tem boljša uporaba sile. Po drugi strani pa lahko ročaj po postopku vpenjanja zasukate tudi iz delovnega območja. To omogoča uporabo več objemk v ozkem prostoru.

- **2-komponentni plastični ročaj z ročico črpalke.**
- **Inovativni 360-stopinjski vrtljivi mehanizem omogoča namestitev držala okoli vodila.**
- **12-stopenjski zadrževalni mehanizem za varno zadržanje položaja ročaja.**
- **Velike vpenjalne površine s snemljivimi zaščitnimi kapicami.**
- **Vpenjalna sila do 1400 N.**
- **Premeščanje vpenjal na razpone brez orodja.**
- **Upravljanje z eno roko brez napora.**

### Tehnični opis

Območje vpenjanja	600 mm
Presek vodila	18×5 mm

Maksimalna vpenjalna sila	1400 Nm
Oznaka proizvajalca	EZ360
Prevesna dolžina	80 mm
Širina razpiranja	195 - 765 mm
Masa	1,06 kg
Vrsta izdelka	Spone