


Kotni rezkar 90° MECH17, Držalo Weldon, Ø D / Zef: 40/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Razred artikla	250

Opis
Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezi za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine a_e pri enaki globini rezanja a_p .

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 170408
Prevesna dolžina L_1	73 mm
Ø rezila D_c	40 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	136 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 1704
maksimalna globina rezanja $a_{p,maxs}$	59 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	2
Ø držala D_s h6	32 mm
Vijak za obračalno ploščico	229709 (T15; 3,5 Nm)
Število rezalnih obračalnih ploščic	8
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229709
-----------------	--------