



## Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerno, 15° zakrivljeno, Zev ključa: 12mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 614853 12     |
| GTIN                  | 4018754239177 |
| Razred artikla        | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Integrirana raglja z 72 zobmi omogoča delovni kot le 5° – za učinkovito delo tudi v najožjem prostoru.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

#### Napotek:

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 614820

### Tehnični opis

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Višina obroča $h_2$ | 8,4 mm             |
| Dolžina ključa L    | 173 mm             |
| Višina zeva $h_1$   | 6,4 mm             |
| Ø obroča D          | 23,5 mm            |
| Širina zeva b       | 25,2 mm            |
| Število zob         | 72                 |
| Povratni zasuk      | 5 stopinj          |
| Postopek izdelave   | kovani v utopu     |
| Material            | Chrome-Alloy-Steel |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Površina                         | kromirani      |
| Omejilni nastavek na strani zeva | ne             |
| Držalna funkcija na strani zeva  | ne             |
| z vrtljivo glavo                 | ne             |
| Raglja, dvosmerna                | da             |
| Vrsta izdelka                    | Vijačni ključi |