

**Svedri za beton iz karbidne trdine, Ø svedra: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	786001 5
GTIN	4058546404116
Razred artikla	76G

**Opis****Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

**Udarni in vrtni sveder** z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

**Uporaba:**

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtnimi stroji** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko.

S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	85 mm
Ø držala	5 mm
Ø svedra	5 mm
Dolžina spirale	45 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	Cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen