



Video endoskop VIPER s sondo, Ø 2,2 mm, Dolžina sonde: 1000mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 492790 1000 |
| GTIN | 2050002074330 |
| Razred artikla | 49C |

Opis

Izvedba:

Lahek, kompakten in prilagodljiv videoendoskop VIPER. Hitro zamenljive sonde z različnimi premeri (od 2,2 mm) in delovnimi dolžinami povečajo prilagodljivost. S svojo nizko težo je endoskop VIPER zelo lahek in priročen.

- **Svetel 4,3-palčni monitor s tehnologijo kamere CMOS za slike visoke ločljivosti.**
- **Intuitivno in preprosto upravljanje.**
- **Dolgi neprekinjeni pregledi zaradi splošno dostopnega paketa baterij.**
- **Hitro prenos podatkov prek priključka mikro USB 2.0, mini HDMI in reže za pomnilniško kartico SD.**
- **Hitro zamenljive sonde z različnimi premeri in delovnimi dolžinami.**

Obseg dobave:

Omrežni napajalnik, mikro USB kabel, video kabel, 2 li-ionska akumulatorja, 8 GB pomnilniška kartica SD, kovinsko stojalo, transportni kovček.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|-------------------|
| Kot odpiranja slike | 90 stopinj |
| Razpon ostrenja | 3 - 50 mm |
| Senzor kamere | CMOS |
| Napajanje | Omrežno napajanje |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Serija | VIPER |
| Velikost prikazovalnika | 4,3 col |
| Smer gledanja | 0 stopinj |
| Dolžina sonde | 1000 mm |
| Ø sonde | 2,2 mm |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 2,2 mm |
| Vrsta izdelka | Endoskop |