

**Video endoskop VIPER s sondo, Ø 3,0 mm, Dolžina sonde: 3000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492792 3000
GTIN	2050002074378
Razred artikla	49C

**Opis****Izvedba:**

Lahek, kompakten in prilagodljiv videoendoskop VIPER. Hitro zamenljive sonde z različnimi premeri (od 2,2 mm) in delovnimi dolžinami povečajo prilagodljivost. S svojo nizko težo je endoskop VIPER zelo lahek in priročen.

- **Svetel 4,3-palčni monitor s tehnologijo kamere CMOS za slike visoke ločljivosti.**
- **Intuitivno in preprosto upravljanje.**
- **Dolgi neprekinjeni pregledi zaradi splošno dostopnega paketa baterij.**
- **Hiter prenos podatkov prek priključka mikro USB 2.0, mini HDMI in reže za pomnilniško kartico SD.**
- **Hitro zamenljive sonde z različnimi premeri in delovnimi dolžinami.**

**Obseg dobave:**

Omrežni napajalnik, mikro USB kabel, video kabel, 2 li-ionska akumulatorja, 8 GB pomnilniška kartica SD, kovinsko stojalo, transportni kovček.

**Tehnični opis**

Velikost prikazovalnika	4,3 col
Razpon ostrenja	3 - 50 mm
Kot odpiranja slike	90 stopinj
Serijska	VIPER

Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina sonde	3000 mm
Smer gledanja	90 stopinj
Senzor kamere	CMOS
Ø sonde	3 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 3,0 mm
Vrsta izdelka	Endoskop