

**mimatic**  
Tool Systems**Osnovno držalo Držalo Weldon, Tip: 25/38****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218205 25/38
GTIN	2050001737311
Razred artikla	29B

**Opis****Izvedba:**

Pritrditev listov z enim vijakom v središču. **Vmesnik Quadrogon** za boljši prenos sile in togost proti zvijanju.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalno ploščico in vpenjalnim vijakom.

z notranjim hlajenjem: da

Ø vratu  $d_1$ : 38,2 mm

Dolžina vratu  $L_1$ : 60 mm

Celotna dolžina  $L_{celotna}$ : 133 mm

Ø držala  $D_s$  h6: 32 mm

Vpenjalna ploščica: 219847

Vpenjalni vijak: 219839 (SW4; 24,5 Nm)

**Tehnični opis**

Dolžina vratu $L_1$	60 mm
Vpenjalni vijak	219839 (SW4; 24,5 Nm)
Ø vratu $d_1$	38,2 mm
Vpenjalna ploščica	219847
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	133 mm

Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

---

**Pribor**

Vpenjalna ploščica	219847
Vpenjalni vijak	219839