



Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	724861 160
GTIN	4003773039600
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).

Kromirane klešče, ročaja z večkomponentnima tulcema in vmesnik KNIPEXtend.

Vmesnik KNIPEXtend se uporablja za priključitev razširitev, kot so sponke ColorCode (CCC) za individualizacijo ali sponke Tethered Tool (TTC) za pritrditev naprave za zaščito pred padci TetheredTools.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Napotek:

Prejšnji model art. 724860 je še vedno mogoče naročiti do razpoložljivosti modelov KNIPEXtend.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	4 mm
celotna dolžina	160 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)

Površina	kromirani
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče