

Garant**Jeklena vijačna spona, Vpenjalne letve: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860482 250
GTIN	4067263742913
Razred artikla	81D

Opis**Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.

Premična pritiska ploščica z vgrajeno **blokado vretena preprečuje popuščanje** vretena pri vibracijah. Maksimalni prenos sile zaradi **močnega ročaja** z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebno žilavega polipropilena. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	250 mm
Prevesna dolžina	120 mm
Presek vodila	22×10,5 mm
Vrsta izdelka	Spone

