

**HOLEX****Izbočena konična ščetka izmenično posukanje, jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 115XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Izbočena **konična ščetka**, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

**Uporaba:**

**Izmenično posukana (desno/levo)** za večjo agresivnost pri grobem ščetkanju. Izredno primerna za uporabo v kotih in robih z mirnim tekom.

Izredno primerna za obdelavo težko dostopnih mest in za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žindra, kosmatenja, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

**Z notranjim navojem M14**, za neposredno namestitev **na kotni brusilnik.**

**Tehnični opis**

Število kit	20
Navoj M	M14
Ø ščetke D <sub>1</sub>	115 mm

Debelina ščetin	0,5 mm
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	12 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	24 mm
Maksimalno število vrtljajev	12500 min <sup>-1</sup>
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	Izmenično posukanje
Vrsta izdelka	Konične žične ščetke