

**HOLEX****Lončasta ščetka Jeklena žica 0,35 mm, Ø ščetke D1: 60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	573005 60
GTIN	4067263906780
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.

**Z notranjim navojem M14. Z notranjim navojem M14.**

**Uporaba:**

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.

**Tehnični opis**

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	20 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	65 mm
Maksimalno število vrtljajev	12000 min <sup>-1</sup>
Debelina ščetin	0,35 mm
Navoj M	M14
Material obloge	Jeklena žica
Vrsta izdelka	Lončasta ščetka

