

**HOLEX****Lončasta ščetka Jeklena žica 0,35 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 65XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	572050 65XM14
GTIN	4067263906933
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Gladka žica, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

**Uporaba:**

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.

Z **notranjim navojem M14.**

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	12500 min <sup>-1</sup>
Ø ščetke D <sub>1</sub>	65 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	20 mm
Varnostni oporni obroč	ne
Debelina ščetin	0,35 mm
Navoj M	M14
Material obloge	Jeklena žica

Vrsta izdelka

Lončasta ščetka