

**HOLEX**

**Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 80X18mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	574050 80X18
GTIN	4067263907039
Razred artikla	57H

## Opis

### Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

### Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

## Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	15000 min <sup>-1</sup>
Debelina ščetin	0,3 mm
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	13 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	80 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	20 mm

Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka