


**Garant**

**Nosilec rezila Vario plus Eco, konkavni za plano zarezovanje, levo, Ø območja zarez D1 / D2: 65/85mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274515 65/85
GTIN	4067263950554
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

**Primerno za:**

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. zarezo.

**Tehnični opis**

Serija	Eco
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	16 mm
minimalni Ø 1. zarez $D_2$	85 mm
minimalni Ø 1. zarez $D_1$	65 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze w	2 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila