

Garant**Nosilec rezila Vario plus eco, konkavni za plano zarezovanje, levo, Ø območja zarez D1 / D2: 105/143mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274515 105/143
GTIN	4067263950578
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

minimalni Ø 1. zarez D ₁	105 mm
minimalni Ø 1. zarez D ₂	143 mm
maksimalna globina rezanja t _{maks}	18 mm
Serijska	Eco

Podatkovni list

primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze w	2 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila