

**Garant**

**Nosilec rezila Vario plus Eco, konveksni za plano zarezovanje, desno, Ø območja zareze D1 / D2: 53/76mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274516 53/76
GTIN	4067263950738
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

**Primerno za:**

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. zarezo.

**Tehnični opis**

minimalni Ø 1. zareze $D_2$	76 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	18 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_1$	53 mm

Serijska številka	Eco
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze w	3 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila