

Garant

Nosilec rezila Vario plus Eco, konkavni za plano zarezovanje, levo, Ø območja zarez D1 / D2: 33/50mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274519 33/50
GTIN	4067263950905
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

minimalni Ø 1. zarez D ₁	33 mm
minimalni Ø 1. zarez D ₂	50 mm
maksimalna globina rezanja t _{maks}	18 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749

Serijska	Vario Plus Eco
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze w	3 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila