

mimatic
Tool Systems**Osnovno držalo Držalo Weldon, Tip: 16/26****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218205 16/26
GTIN	2050001737298
Razred artikla	29B

Opis**Izvedba:**

Pritrditev listov z enim vijakom v središču. **Vmesnik Quadrogon** za boljši prenos sile in togost proti zvijanju.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno ploščico in vpenjalnim vijakom.

z notranjim hlajenjem: da

Ø vratu d_1 : 26 mm

Dolžina vratu L_1 : 50 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 116 mm

Ø držala D_s h6: 25 mm

Vpenjalna ploščica: 219845

Vpenjalni vijak: 219837 (SW3; 6,0 Nm)

Tehnični opis

Vpenjalna ploščica	219845
Dolžina vratu L_1	50 mm
Ø držala D_s h6	25 mm
Ø vratu d_1	26 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	116 mm
Vpenjalni vijak	219837 (SW3; 6,0 Nm)

Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219837
Vpenjalna ploščica	219845