

Garant

Nosilec rezila Vario plus Eco, konveksni za plano zarezovanje, levo, Ø območja zareze D1 / D2: 38/55mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274521 38/55
GTIN	4067263962182
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo / D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

Serija	Eco
primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749
minimalni Ø 1. zareze D_2	55 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	22 mm

minimalni \varnothing 1. zareze D_1	38 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze w	4 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila