


**Garant**

**Nosilec rezila Vario plus Eco, konkavni za plano zarezovanje, desno, Ø območja zareze D1 / D2: 52/72mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274522 52/72
GTIN	4067263962311
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

**Primerno za:**

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo/ $D_2$  = maksimalni Ø za 1. zarezo.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749
Serija	Eco
maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	25 mm
minimalni Ø 1. zareze $D_2$	72 mm

minimalni $\varnothing$ 1. zareze $D_1$	52 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze w	4 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila