


Garant

Nosilec rezila Vario plus Eco, konkavni za plano zarezovanje, levo, Ø območja zarez D1 / D2: 150/250mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274523 150/250
GTIN	4067263962434
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarez/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarez.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749
minimalni Ø 1. zarez D_2	250 mm
minimalni Ø 1. zarez D_1	150 mm
Serijska	Vario Plus Eco

maksimalna globina rezanja t_{maks}	28 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze w	4 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila