

**mimatic**  
Tool Systems**Žagin list PolySAW-G Širina ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218222 32
GTIN	2050001736956
Razred artikla	29C

**Opis****Izvedba:**

Za odrezovanje, žaganje in zarezovanje.  
PolySAW-G omogoča obdelavo do dna.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e$  maks.

**Tehnični opis**

Širina ploščice E	6 mm
Delovna globina $a_{e \text{ maks}}$ na rez	7,6 mm
Ø D	32 mm
Tip osnovnega držala	09/16
Število rezil Z	16
Držalo	z izvrtino
Prevleka	TiAlN

Podajanje $f_z$	0,02 mm
Material	VHM
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	600 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

## Pribor

Osnovno držaloDržalo Weldon Tip 09/16	218205 09/16
---------------------------------------	--------------