

# Yale

## Hidravlična dvigalka JH, Nosilnost: 20t



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086045 20
GTIN	4025092162777
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Robustna konstrukcija z velikim podstavkom za stabilno postavitvev, z merilnikom in omejevalnikom tlaka. Mehko gibljiva ročica črpalke s prilegom za krmiljenje ventilov. Narebreni nastavek se lahko odvjie z dvigalke.

### Tehnični opis

Minimalna vgradna višina	240 mm
Višina hoda	153 mm
Maksimalna nosilnost	20 t
Vrsta izdelka	Dvigalka za vozilo / dvigalka za stroje