

**Garant****MPHX 1104 PPER, HB7535, Tip: ST500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214960 ST500
GTIN	4045197327901
Razred artikla	21A

**Opis**MPHX 1104 PPER ST500 Podajanje  $f_z$  na zob: 0,1 mm**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,1 mm
Tip	ST500
ISO-oznaka obračalne ploščice	MPHX 1104 PPER
Zvrst	HB7535
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
--	------------	-------	------------

Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	140 m/min	M
mokro maks.	primerno		