

HOLEX**Posukana ravna ščetka Jeklena žica, Ø ščetke D1×debelina ščetin:
28X0,35mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574850 28X0,35
GTIN	4067263935100
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Gladka, **posukana** žica, vtisnjena v jekleno tulko, **držalo Ø 6 mm**, enakomerna gostota žice, izredna odpornost proti obrabi.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, odstranjevanje škaje in za vse srednje težke do težke postopke ščetkanja. **Ščetka se glede na število vrtljajev bolj ali manj razpre, zato jo lahko vstavite v ozke predele**, da lahko npr. očistite notranjost nekega ohišja.

Tehnični opis

Dolžina ščetin H ₁	28 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	28 mm
Število kit	12
Ø držala D _s	6 mm
Debelina ščetin	0,35 mm
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	posukana v levo

Vrsta izdelka

Ravna ščetka