

## Garant

### Rezkar za kotno/plano rezkanje 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/2mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215045 25/2
GTIN	4045197221674
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Kaljeno specialno orodno jeklo omogoča dolgo uporabo in tek brez vibracij. Oblika za plano rezkanje omogoča doseganje visoke kakovosti obdelane površine.

##### Napotek:

Da je mogoče uporabiti **vsaj 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri**.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

#### Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	105 mm
Prevesna dolžina $L_1$	31 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø držala $D_s$ h6	25 mm
Ø rezila $D_c$	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SOMT 09T304
Število rezil Z	2
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje

Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219810