

# Yale

## Električno verižno dvigalo CPV VEGO, Tip: 2-4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086035 2-4
GTIN	2050001790910
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Električno verižno dvigalo s **kavljem za obešanje bremena** v robustni in zanesljivi izvedbi. Vgrajeni **končni stikali** za najvišji in najnižji položaj kavlja podaljšujeta življenjsko dobo drsne sklopke, motorja in ohišja. Pogonska skupina 1 Am, trajanje vklopa 50 % pri neki hitrosti, standardna 3 fazna obratovalna napetost (400 V/50 Hz). Povečana varnost obratovanja zaradi nizke krmilne napetosti 42 V, okrov krmilnega stikala ima stopnjo zaščite IP65, motorji pa IP55.

#### Napotek:

Izvedbe z 2 hitrostma (fino dviganje), druge višine dviga, podvozje, skladiščenje verige, radijski oddajnik in različica 230 V na zahtevo.

### Tehnični opis

Nastavljiva drsna sklopka	da
Pogonska skupina po FEM/ISO	1AM
Število verig	2
Nosilnost	2000 kg

Nosilnost t	2 t
Avtomatski izklop	da
Tip	2-4
Hitrost dviganja	4 m/min
Normalna višina dviga	3 m
Masa	63 kg
Vrsta izdelka	Dvigala