

**Garant**

**Kolutni/odrezovalni rezkar z zvezo Jeklo širina ap = 1,5 mm, Ø D/število rezil  
Z: 100/8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218422 100/8
GTIN	4045197533791
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HSS.**

**Uporaba:**

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

**Uporaba, oglaševalsko besedilo:**

Za zarezovanje in odrezovanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Številka za naročilo: od 218440 do 218444 (glejte glavni katalog)

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.  
Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ za $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ za $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Ø rezila $D_c$	100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1113
Ø osnovnega držala $d_2$	48 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ za $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Ø vratu $d_1$	48 mm
maksimalna globina zareze $a_{e \text{ maks}}$	26 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Število rezil Z	8
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar