

Garant

**Kolutni/odrezovalni rezkar z zvezo Jeklo širina ap = 2,2 mm, Ø D/število rezil
Z: 125/10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218426 125/10
GTIN	4045197533968
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.**

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

Za zarezovanje in odrezovanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Številka za naročilo: od 218440 do 218444 (glejte glavni katalog)

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	125 mm
Ø vratu d_1	58 mm
Ø osnovnega držala d_2	58 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 1,5 mm	64,4 mm
maksimalna globina zarez $a_{e \text{ maks}}$	33,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1119
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 3,1 mm	65,8 mm
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 2,2 mm	65 mm
Število rezil Z	10
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar