

Garant**List HSS širina ap = 1,5 mm, Ø D/število rezil Z: 63/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218440 63/4
GTIN	4045197534088
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.**

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.
Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

Tehnični opis

Ø rezila D _c	63 mm
Garnitura pritrdilnih vijakov	219985

primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1113
Število rezil Z	4
Izvedba držala	z izvrtino
Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura pritrdilnih vijakov10-delne	219985
---------------------------------------	--------