

# Yale

Cilinder z votlim batom YCS, Pritisna sila/hod (t/mm): 21/50



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086070 21/50
GTIN	4025092150897
Razred artikla	08Y

## Opis

### Izvedba:

**Yale** hidravlična orodja so izdelana iz kakovostnega **kromolibdenovega jekla** za bistveno večjo trdnost v „elastičnem področju“, kar zagotavlja **zelo dolgo življenjsko dobo**. Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo **metričnim standardom**, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. **100 % združljivost** z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov. Zaradi **skoznje izvrtine** so ti cilindri primerni za uporabo tam, kjer je treba za doseganje velikih sil uporabiti **navojno vreteno**, priključek s hitro spojko.

Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo **metričnim standardom**, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. **100 % združljivost** z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

### Uporaba:

**Napenjanje** kovinskih sider, **vtiskanje in iztiskanje** ležajev, osi in gredi, **snemanje** zobnikov in jermenic ter za vlečenje in premikanje težkih konstrukcij.

### Obseg dobave:

Vključno s priključkom za stisnjeni zrak 3/8-NPT. Dobava je v obliki, ki je pripravljena za obratovanje, torej vključno s priključno spojko, kaljenim jeklenim pritisnim nastavkom z navojem, **brez** priključnih vodov in adapterja.

### Napotek:

**Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.**

Za hidravlične ročne tlačilke glejte art. 086050, za hidravlične cevi art. 086081.

## Tehnični opis

Prostornina olja	153 ml
------------------	--------

Dolžina v zloženem stanju	173 mm
Zunanji Ø cilindra	100 mm
Masa	8,5 kg
Maksimalna tlačna sila	214 kN
Ø skozi izvrtine	27 mm
Višina hoda	50 mm
Vrsta izdelka	Hidravlični cilinder