

Garant

**Kolutni / odrezovalni rezkar z zvezo HSS širina ap = 2,2 mm, Ø D/število rezil
Z: 80/5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218424 80/5
GTIN	4045197533869
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HSS**.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

Za zarezovanje in odrezovanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Številka za naročilo: od 218440 do 218444 (glejte glavni katalog)

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.
Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Tehnični opis

maksimalna globina zarezze $a_{e\text{ maks}}$	20 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 3,1 mm	52,8 mm
Ø vratu d_1	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1119
Ø rezila D_c	80 mm
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 2,2 mm	52 mm
Ø osnovnega držala d_2	40 mm
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 1,5 mm	51,4 mm
Število rezil Z	5
Izvedba držala	z izvrtino
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar