

Garant**XNEX 080608, HB7515, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2138 ST1400
GTIN	4067263078920
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.

Primerno za:

GARANT rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215101 in HOLEX rezkalna glava za kotno rezkanje 90° št. 215102.

Vsebina:

50 × 215186 ST1400

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,21 mm
Vsebina	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 080608
Zvrst	HB7515
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Prevleka	CVD
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno	270 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	230 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

XNEX 080608 Tip ST1400	215186 ST1400
------------------------	---------------