

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, M: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5255 M10
GTIN	4067263090649
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Kot art. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil.

**Tehnični opis**

Standard	DIN 371
Korak navoja	1,5 mm
Ø navoja	10 mm
4-kotno držalo □	8 mm
Velikost navoja	M10
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vsebina	10
Globine navoja	25 mm

Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	8,5 mm
Rezalni material	HSS E
Kakovost	ISO 2 6H
Vrsta navoja	M
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

---

## Pribor

Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap M M10

135255 M10