

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za grobo obdelavo CNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 160612/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2531 160612/30
GTIN	4067263092650
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,8 - 5,5 mm
Podajanje f	0,3 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 260 mm/min
Vsebina	250336 HB7020
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CNMG 160612 Zvrst HB7020

250336 HB7020