

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 110408/50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2535 110408/50
GTIN	4067263092841
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,55 - 2,75 mm
Podajanje f	0,25 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	125 - 280 mm/min
število kosov	50
Vsebina	250754 HB7020
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

DNMG 110408 Zvrst HB7020

250754 HB7020