

**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Velikost/št. kosov: 150612/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2542 150612/30
GTIN	4067263093053
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 200 mm/min
Vsebina	250787 HBT020
Globina reza a_p	0,8 - 3,75 mm
Podajanje f	0,3 - 0,5 mm/v
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Lomilec odrezkov	PR
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

DNMG 150612 Zvrst HBT020

250787 HBT020