

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za grobo obdelavo SNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 150612/30**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2549 150612/30
GTIN	4067263093299
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	251330 HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	105 - 260 mm/min
Globina reza a_p	0,8 - 5,25 mm
Podajanje f	0,3 - 0,5 mm/v
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

SNMG 150612 Zvrst HB7020

251330 HB7020