

Garant

Kolutni/odrezovalni rezkar z zvezo HSS širina ap = 3,1 mm, Ø D/število rezil Z: 125/10mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218428 125/10
GTIN	4045197534019
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HSS**.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Uporaba, oglaševalsko besedilo:

Za zarezovanje in odrezovanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Številka za naročilo: od 218440 do 218444 (glejte glavni katalog)

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.
Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 1,5 mm	64,4 mm
Ø vratu d_1	58 mm
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 3,1 mm	65,8 mm
maksimalna globina zareze $a_{e \text{ maks}}$	33,5 mm
Ø rezila D_c	125 mm
Ø osnovnega držala d_2	58 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1125
Celotna dolžina L_{celotna} za a_p 2,2 mm	65 mm
Število rezil Z	10
Izvedba držala	z izvrtino
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar