

**Garant****Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo KNUX, HB7020, Velikost/št. kosov: 160410L/30**

## Podatki za naročanje

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Številka za naročanje | GG2541 160410L/30 |
| GTIN                  | 4067263094616     |
| Razred artikla        | GGN               |

## Tehnični opis

|   |   |
|---|---|
| Globina reza $a_p$                      | 0,65 - 4 mm                             |
| Vsebina                                 | 251038 HB7020                           |
| Podajanje $f$                           | 0,2 - 0,5 mm/v                          |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 120 - 250 mm/min                        |
| število kosov                           | 30                                      |
| Zvrst                                   | HB7020                                  |
| Lomilec odrezkov                        | SM                                      |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

## Pribor

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| KNUX 160410L Zvrst HB7020 | 251038 HB7020 |
|---------------------------|---------------|