

**Garant**

**Ploščica za odrezovanje nevtralna, HU 7310, Širina vboda w (mm)/št. kosov: 3,1/50**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2712 3,1/50
GTIN	4067263096498
Razred artikla	GGN

**Opis****Primerno za:**

List za zarezovanje št. 273552–273558 in 273562–273570.

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,1 mm/v
Vsebina	273310 3,1
število kosov	50
Toleranca širine zareze w	±0,1 mm
Radij rezila R	0,2 mm
Zvrst	HU 7310
Glavna uporaba	N
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	300 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	300 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	230 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

## Pribor

Ploščica za odrezovanje nevtralna Širina zareze w 3,1 mm

273310 3,1