

Garant

Ploščica za odrezovanje nevtralna, HU 7310, Širina vboda w (mm)/št. kosov: 2,2/50

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2712 2,2/50
GTIN	4067263096474
Razred artikla	GGN

Opis**Primerno za:**

List za zarezovanje št. 273552–273558 in 273562–273570.

Tehnični opis

Toleranca širine zareze w	±0,1 mm
Podajanje f	0,07 mm/v
število kosov	50
Radij rezila R	0,2 mm
Vsebina	273310 2,2
Zvrst	HU 7310
Glavna uporaba	N
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	300 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	300 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	230 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Pribor

Ploščica za odrezovanje nevtralna Širina zareze w 2,2 mm

273310 2,2