

**HOLEX****Ploščica za odrezovanje nevtralna, HBX25, Širina vboda w (mm)/št. kosov:  
3,1/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2715 3,1/30
GTIN	4067263096726
Razred artikla	GGN

**Opis****Primerno za:**

List za zarezovanje št. 273000.

**Tehnični opis**

število kosov	30
Vsebina	273010 3,1
Podajanje f	0,1 mm/v
Toleranca širine zareze w	±0,1 mm
Radij rezila R	0,2 mm
Zvrst	HBX25
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	M
GG(G)	primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Zarezovalna ploščicanevtralna Širina zareze w 3,1 mm

273010 3,1