

**Garant**

**Ploščica za zarezovalno struženje srednja obdelava, HB7020, Širina vboda  $\delta$  (mm)/št. kosov: 2,5/30**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2740 2,5/30
GTIN	4067263097488
Razred artikla	GGN

**Tehnični opis**

Toleranca širine zareze w	$\pm 0,03$ mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,2 mm
Vsebina	273725 2,5
Radij rezila R	0,2 mm
število kosov	30
Podajanje f	0,08 - 0,2 mm/v
Zvrst	HB7020
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	S
GG(G)	primerno	200 m/min	K
CuZn	primerno	250 m/min	N
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

## Pribor

Ploščica za zarezovalno struženjesrednja obdelava Širina zarezave w 2,5 mm

273725 2,5