

**Garant**

**Kolutni / odrezovalni rezkar z zvezo HSS širina ap = 2,2 mm, Ø D/število rezil  
Z: 160/15mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218424 160/15
GTIN	4045197533920
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HSS**.

**Uporaba:**

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

**Uporaba, oglaševalsko besedilo:**

Za zarezovanje in odrezovanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Številka za naročilo: od 218440 do 218444 (glejte glavni katalog)

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.  
Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

**Tehnični opis**

Ø osnovnega držala $d_2$	80 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ za $a_p$ 2,2 mm	65 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1119
Ø vratu $d_1$	80 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ za $a_p$ 3,1 mm	65,8 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Ø rezila $D_c$	160 mm
maksimalna globina zareze $a_{e \text{ maks}}$	40 mm
Število rezil Z	15
Izvedba držala	z izvrtino
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar