

HOLEX

Digitalno pomično merilo, merilno območje: 150 mm ABS, Število pomičnih meril: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412822 10
GTIN	4067263100010
Razred artikla	42A

Opis

Izvedba:

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepene. Digitalno pomično merilo z **absolutnim merilom**, nastavljanje ničle ni potrebno. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi in se ponovno vklopi s preprostim pomikom.

- **Zelo velika točnost zaradi steklenega merila.**
- **Elektronika je ločena od ohišja in vgrajena neposredno na drsni element. Merilna sila se prenese neposredno na merilni krak. Tako je pomično merilo manj podvrženo napakam in zagotavlja daljšo življenjsko dobo.**
- **Z robustnim kovinskim ohišjem.**

Obseg dobave:

10x pomično merilo art. 412821 vel. 150. Vklj. z baterijo št. izd. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Z globinskim omejevalnikom	da
Preklop odčitavanja	mm / cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavev ničelne točke
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3

Avtomatski izklop	da
Merilno območje	0 - 150 mm
Material ohišja	Kovina
Standard	ISO 13385
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Dolžina konic	40 mm
Število vključenih baterij	10
Odčitavanje	0,0005 col
Kalibriranje	A1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Odčitavanje	0,01 mm
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 10X200 mm	021000 10X200
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 10X200 mm	021010 10X200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vijak za držalo za merilnik globine	412230