

Garant**Garnitura pomičnega merila, merilno območje: 150 mm Nonij 1/50, Število pomičnih meril: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

410107 10

GTIN

4067263100034

Razred artikla

40Z

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Ergonomično optimiziran drsnik. Odčitavanje brez napak zaradi barvno označene skale.

Fino lepane merilne površine.

Obseg dobave:**10x pomično merilo** art. 410105 vel. 150.**Dodatni pribor:**

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Tehnični opis

Kalibriranje

A1

Standard

ISO 13385

Delitev

1/128 col

Pakiranje

Etui

Delitev	1/50 mm
Preklop odčitavanja	mm / cole
Odčitavanje	0,02 mm
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Globinski omejevalnik	Ø 1,6
Dolžina konic	40 mm
Z globinskim omejevalnikom	da
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Tabela navojev	Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 10X200 mm	021000 10X200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 10X200 mm	021010 10X200

Pribor

Etui iz umetnega usnja za pomična merila z nonijem	412500
--	--------